
Ø36
4-M4
Ø59.5
Ø87.8
24.1
31.5
4-M3
Ø20
4-M4
Ø23
0.75
Ø32
Ø10
3
4-Ø6
Ø20
4-Ø3.3
14.5
4.2
0.8
Ø9
Ø6.6
13
Ø10
Ø11
R0.2